HEDI

Kabeltrommel G7 mit Schleifring für F, B, PL und CZ, Typ: SR

Bestelldaten

Bestellnummer	081112 SR
GTIN	4003644022571
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:
Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.**
Die SR-Ausführungen mit Schleifring verhindert das Verknoten der Leitungen. Dank der doppelt geführten Schleifringkontakte ist so ein einfaches und sicheres Arbeiten möglich.
Funktion:
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 44
passend für Länder	Frankreich
Netzspannung	250 V
Kabellänge	40 m
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelfarbe	orange

Material Kabel	Panzerkabel
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabelaufbau	3G1,5
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Vollkunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel