Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 40 kurz, MK innen: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	301165 3
GTIN	4062406252182
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
· **Innen und außen geschliffen.**
· **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Außen-∅ D	40 mm
Morsekonus innen	3
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter