Frässtifte-Satz 8-teilig, Zahnung INOX – grob, HM, Anzahl Frässtifte: 8

Bestelldaten

Bestellnummer	547115 8
GTIN	4062406255060
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:
Die innovative Zahngeometrie ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit.** Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.
Verwendung:
Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.
Lieferumfang:
Je 1 St. Nr. 547250 Gr. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Schneidstoff	HM
Schaft-Ø	6 mm

Anzahl Frässtifte	8
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		

Zubehör

FrässtiftZahnung INOX – grob Typ D1009	547250 D1009
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ A0616	547250 A0616
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ G0820	547250 G0820
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ F1225	547250 F1225
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ A1225	547250 A1225
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ L1020	547250 L1020
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ C1225	547250 C1225
FrässtiftZahnung INOX – grob Typ A1020	547250 A1020