HOLEX

LED Pocket Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 118

Bestelldaten

Bestellnummer	081576 118
GTIN	4062406262037
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:
Leuchtstarke LED Pocket Akku-Arbeitsleuchte im praktischen Taschenformat. Stufenlos dimmbares Hauptlicht und zusätzliche Spotlicht Funktion. Befestigung mittels starker Magnete oder dem klappbaren Aufhängehaken.
Funktion:
IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
Lieferumfang:
Inklusive USB Ladekabel.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	50 - 500 lm
Gewicht	114 g
ATEX-Zone	keine

Akkukapazität	3,7 Ah
IP-Schutzart	IP 30
Leuchtdauer	1 - 10 h
Akkuspannung	1,5 V
Gesamtbreite	47 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtlänge	108 mm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Leuchtmittel	LED-Modul
Produktart	Arbeitsleuchte