Garant

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/22

Bestelldaten

Bestellnummer	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:
Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.
Hinweis:
Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.
Innenkühlung: ja
System: QC
Schnitt- / Trennstelle: 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf: SDQCR
passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..
Anstellwinkel: 107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 24 mm
Mittenversatz L_3: 13 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCR
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..

Wendeplattenschraube	269023 1
Mittenversatz L_3	13 mm
System	QC
Serie	Master Mute
Anstellwinkel	107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	24 mm
Gesamtlänge L	20 mm
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube	269431
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 1	269023 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500