Garant

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/17

Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:
Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.
Innenkühlung: ja
Schnitt- / Trennstelle: 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf: SVQBR
passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..
Anstellwinkel: 107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 50 mm
Mittenversatz L_3: 27 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	320626 S05/07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral

ISO-Code Wechselschneidkopf	SVQBR
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Mittenversatz L_3	27 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320626 2