Garant

„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, ⌀ DC: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268408 10
GTIN	4062406272944
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:
Zylinderschaft **mit Bund.**
Verwendung:
1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:
- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

⌀ d_2	16 mm
Nutzlänge L_1	22,5 mm
Schaftlänge L_s	42 mm
Nenn-⌀ D	10 mm
Schaft-⌀ D_s	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 05..

Auskraglänge L_A	29 mm
Serie	„4 in 1"
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40	269028 40