BOSCH

Akku-Bohrschrauber 12V, 2-poliger Motor, Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige, Typ: GSR1215B

Bestelldaten

Bestellnummer	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:
Bosch-Akku-Bohrschrauber
- **Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Vorteil:
kompaktes Design ideal für enge Stellen.
Lieferumfang:
Inklusive Ladegerät und Transporttasche. 2 x 12V / 2,0 Ah Li-Ionen Akku
Hinweis:
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm

Akkukapazität	2 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Gewicht	1 kg
maximaler Spiralbohr-∅ in Stahl	10 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 380 min^{-1}
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-15
Akkuart	Lithium-Ion
typische Verwendung	Medium
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1300 min^{-1}
maximaler Spiralbohr-∅ in Holz	19 mm
Motorbauweise	2-poliger Motor
maximales Drehmoment hart	30 Nm
maximales Drehmoment weich	15 Nm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s^2
Akkuspannung	12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
Produktart	Bohrschrauber
USP1	12V, 2-poliger Motor
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073851 B12
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073859 B12