Garant GRIDLINE

Flügeltüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, mit Auszugboden, 26×20G, Höhe: 800mm

Bestelldaten

Bestellnummer	932105 800
GTIN	4062406277086
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:
Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
Bestückt mit 2 × Auszugboden mit Tragfähigkeit 75 kg.
Bestückung:
Anzahl Auszugboden: 2
Lackierung:
Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**
Hinweis:
Passende Schubladen 26×20G.

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Gewicht	45 kg
Tiefe	700 mm

Nutzhöhe	650 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

Zubehör

Auszugboden75 kg Einbauhöhe 75 mm	930654 75
Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12