Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	638166 6
GTIN	4018754260836
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M20 sowie für Zündkerzen.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 15 St. Nr. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 1 St. Nr. 642450 Gr. 16
Quergriff: 1 St. Nr. 641300
Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600
Knarre: 1 St. Nr. 640100
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox
Höhe: 64 mm
Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-30 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-30 mm

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	21
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	454 mm
Breite	253 mm
Höhe	64 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642450 16
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 20,8 mm	642450 20,8
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255