Garant GRIDLINE

Werkstattwagen XL ToolCar, 20×20G, Anzahl Schubladen: 8

Bestelldaten

Bestellnummer	914590 8
GTIN	4062406294861
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:
Der Werkstattwagen XL ToolCar mit Tiefe 600 mm, mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte.** Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) möglich. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen.
Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ∅ 200 mm, mit spurlosem TPU-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125
Lieferumfang:
Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 125.
Lackierung:
Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.
Hinweis:
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951570 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951570 Gr. 75 und Gr. 125;
Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Nr. 951731 – 951821 Gr. 125.

Technische Beschreibung

Serie	ToolCar
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Gewicht	125,5 kg
maximale Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Breite	820 mm
Tiefe	630 mm
Anzahl Schubladen	8
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	1080 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951520 125
SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951520 75