Garant

Transportwagen „L-Trolley“ mit 5 Auszugsboden, Anzahl Auszugsboden: 5

Bestelldaten

Bestellnummer	693370 5
GTIN	4062406300036
Artikelklasse	61G

Beschreibung

Ausführung:
Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 (nicht im Lieferumfang enthalten. Zu finden im Katalog in der Warengruppe 69). Das stabile Stahlblechgehäuse des Transportwagens ist beidseitig ausgestattet mit gelochten Seitenwänden zur schnellen Aufnahme von Zubehör. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse. Zentrales Schließsystem für Schubladen integriert. Nicht manipulierbare Einzelauszugssicherung (es kann nur eine Schublade geöffnet werden). Zwei Handgriffe aus 2K-Haptoprene auf der Oberseite des Bollwagens. Ablage aus Stahlblech. Kunstoffprotektoren schützen die oberen Ecken des Wagens und vermindern bei Kollision die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. L-BOXX®en über Klicksystem einfach zu fixieren, nach hinten über Winkel vor Verrutschen geschützt.
Passend für:
L-BOXX® Nr. 693330, 693335 und 693337 je in Gr. 102.
Lackierung:
Zweifarbig **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.
Hinweis:
Bitte beachten Sie die maximalen Tragfähigkeiten der einzelnen Auszugsboden wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	5
Gewicht	38 kg
Höhe	1085 mm
Breite	570 mm
Tiefe	440 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Werkstattwagen