Garant

Reinigungsscheibe (A), ∅ 76,2 mm, Vliesausführung: MED

Bestelldaten

Bestellnummer	554055 MED
GTIN	4062406300999
Artikelklasse	51E

Beschreibung

Ausführung:
Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu. Kombiniert **Reinigen** mit einem **feinen Finish.**
Verwendung:
Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Technische Beschreibung

Scheiben-∅	76,2 mm
Härtegrad	mittel
Feinheitsgrad	grob
maximale Drehzahl	15000 min^{-1}
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnamensattribut	∅ 76,2 mm
Produktart	Grobreinigungsvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		