DYMO

Beschriftungsgerät, Typ: LM280

Bestelldaten

Bestellnummer	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Artikelklasse	08U

Beschreibung

Ausführung:
Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku,** Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten. Standard LabelManager™ 280 für Büro und Zuhause mit zusätzlicher Bearbeitungsmöglichkeit am PC / Mac über USB-Schnittstelle.
DYMO LabelManager 280 Beschriftungsgerät mit QWERTZ-Tastatur.
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsaufgaben. Die computerähnliche Tastatur eignet sich perfekt für eine schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem Computer individuell anpassen. Der LabelManager™ 280 druckt DYMO® D1-Etiketten in den Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm) in einer Vielzahl von Farben - perfekt zum Beschriften von Akten, Regalen, Geräten und mehr. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Verwendung:
Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:
Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.
Hinweis:
· **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
· **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

Technische Beschreibung

Schriftfarbe	schwarz
Anzahl Schriftstile	6
Tastaturlayout	QWERTZ
Länge	206 mm
Bandabschneider Ausführung	manuell
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	2×14
Anzahl Textzeilen	2
Typ	LM280
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12 mm
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	220
passende Schriftbandkassette	D1
Anzahl Schriftgrößen	3
Netzadapter	inklusive
Breite	108 mm
maximale Schrifthöhe	8,1 mm
Anzahl Schriftbreiten	2
Besonderheit	USB
Gewicht inklusive Akku	395 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	41 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Dymo 280
Produktart	Beschriftungsgerät

Zubehör

Schriftbandkassette19 mm×3,5 m Nylon Typ W	085516 W
Schriftbandkassette12 mm×7 m Polyester Typ R	085520 R
Schriftbandkassette12 mm×7 m Polyester Typ T	085520 T
Schriftbandkassette12 mm×7 m Polyester Typ W	085520 W
Schriftbandkassette12 mm×7 m Polyester Typ Y	085520 Y
Schriftbandkassette6 mm×7 m Polyester Typ W	085530 W
Schriftbandkassette9 mm×7 m Polyester Typ W	085540 W
Schriftbandkassette9 mm×7 m Polyester Typ Y	085540 Y
Schriftbandkassette19 mm×7 m Polyester Typ R	085550 R
Schriftbandkassette19 mm×7 m Polyester Typ T	085550 T
Schriftbandkassette19 mm×7 m Polyester Typ W	085550 W
Schriftbandkassette19 mm×7 m Polyester Typ Y	085550 Y
Schriftbandkassette24 mm×7 m Polyester Typ R	085560 R
Schriftbandkassette24 mm×7 m Polyester Typ W	085560 W
Schriftbandkassette24 mm×7 m Polyester Typ Y	085560 Y