Atlas Copco

Druckluft-Ratschenschrauber, Typ: W2611

Bestelldaten

Bestellnummer	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:
Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-∅.
Umschaltbare Ratschenschrauber mit Drehzahlregelung in kompakter Bauweise mit Glasfaser-Verbundgehäuse für gute Kälteisolation. Abluftführung um 360° drehbar. Baulänge nur 192 mm, ideal für beengte Platzverhältnisse.
Ersatzteil:
Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	280 min^{-1}
maximaler Schrauben-∅ (8.8–12.9)	M8
Herstellerbezeichnung	W2611
Arbeitsgeräusch	85 dB(A)
Gewicht	0,5 kg
empfohlene Schlauchgröße (Innen-∅)	10 mm

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Drehmomentbereich	4 - 40 Nm
Länge	192 mm
maximale Vibration nach EN	8,8 m/s^2
maximaler Luftbedarf	540 l/min
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber