Atlas Copco

Druckluft-Geradschleifer G2424, Spannzangen-Ø 6 mm lang, Typ: S085

Bestelldaten

Bestellnummer	079448 S085
GTIN	7322590019891
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:
Leistungsstarke und **robuste Geradschleifer** mit hoher **Laufruhe.** Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen **8500 und 25000 1/min.**
Mit langer, schlanker Spindel, ideal für Bohrungen, Länge 317 mm.
Spannzangen-Ø 6mm.
Lieferumfang:
Inklusive erforderliche Nippel.
Ersatzteil:
Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8500 min^{-1}
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Herstellerbezeichnung	G2424 S085

maximale Vibration nach EN	5,3 m/s^2
Abgabeleistung	440 W
Gewicht	0,96 kg
maximaler Luftbedarf	252 l/min
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6