Werkstatt- und Maschinenreiniger Eco Complex Blue, 5000 ml, Inhalt: 5000ml

Bestelldaten

Bestellnummer	083016 5000
GTIN	5412386004872
Artikelklasse	08E

Beschreibung

Ausführung:
Alkalisches, **wasserlösliches Reinigungskonzentrat** zum großflächigen, universellen Reinigen und Entfetten von Maschinen, Anlagen, Böden, Arbeitsflächen und Förderbändern. Leicht **biologisch abbaubare** Tensid-Wirkstoffe. Lebensmittelzulassung NSF® A1.
Verwendung:
Eco Complex Blue ist zur Reinigung aller wasserabwaschbaren Oberflächen geeignet. Als Anhaltswerte gelten folgende Verdünnungen mit Wasser:

- **Unverdünnt: Kraftreinigung bei starken Verschmutzungen an Maschinenteilen, Motoren, Werkzeugen, Gabelstaplern, usw.**
- **Verdünnung 1:4 bis 1:8: Kraftreinigung von Metallbauteilen in Teilereinigungstischen.**
- **Verdünnung 1:10 bis 1:30: Unterhaltsreinigung an Anlagen, Fahrzeugen, Wänden ggf. mit Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern.**
- **Verdünnung 1:50 bis 1:100: Schonreinigung an Böden, Textilien, Teppichen, Polstern, sowie Glas-, Aluminium- und Edelstahloberflächen.**

Zur Verdünnung wird warmes Wasser (ca 50 °C) empfohlen. Nach der Reinigung sollte jeweils mit kaltem Wasser nachgespült werden.
Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. **95%**. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung
Inhalt	5000 ml
Ausführung	Kanister
Produktnamensattribut	5000 ml ml
Produktart	Industriereiniger