Garant

Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 15X1,5

Bestelldaten

Bestellnummer	130470 15X1,5
GTIN	4045197067081
Artikelklasse	11G

Beschreibung

Ausführung:
2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
Gewinde aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.
Gewindeart: MF
Schneidstoff: HSS
Norm: DIN 2181
Toleranzklasse: ISO 2 6H
Gewindesteigung: 1,5 mm
Gesamtlänge L: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 13,5 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	15 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kernloch-Ø	13,5 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 2181
Gewindetiefe	30 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M15×1,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet