Garant

Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	150378 10
GTIN	4045197086327
Artikelklasse	11M

Beschreibung

Ausführung:
Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	10 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm^2	0,12 mm/U
Schafttoleranz	h9
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M5
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2,5 mm
Vorbohr-Ø	2,5 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS E

Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	bedingt geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	bedingt geeignet	7 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	12 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	65 m/min	N
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		