Stereomikroskop STEMI 305 mit Kameraausgang, Typ: 305TRINO

Bestelldaten

Bestellnummer	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Artikelklasse	49B

Beschreibung

Ausführung:
Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. **Integrierte, vertikale LED-Lichtquelle.** Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung, flache Durchlichtbasis (Hellfeld/Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg. Mit zusätzlicher Spotleuchte K LED mit zoom- und höhenverstellbarem Lichtstrahl. Mit integriertem C-Mount Kameraausgang.
Sonderzubehör:
AxioCam 491852 und 491853
Polarisationszubehör für Spot und Durchlicht.
Vorsatzoptiken 0,75× / 1,5× / 2,0× auf Anfrage.
Hinweis:
Optional verfügbar: Ausführung mit integrierter Wi-Fi-Kamera und Router. Ausführung ohne Durchlichteinheit.
Vergrößerung (x-fach): 8 - 40
Zoom: 5 : 1
Sichtfeld-Ø: 29 mm
Okular: PL 10×
Arbeitsabstand: 110 mm

Technische Beschreibung

Zoom	5 : 1
Okular	PL 10×
Sichtfeld-∅	29 mm
Arbeitsabstand	110 mm
Vergrößerung (x-fach)	8 - 40
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Stereomikroskop

Zubehör

Mikroskopkamera AxioCam 105 color Typ 105C	491853 105C
Augenmuscheln, Paar	491832
Mikroskopkamera AxioCam ERc5s Typ ERC5S2	491852 ERC5S2