Werkstückanschlag 3-dimensional, Typ: 125

Bestelldaten

Bestellnummer	360435 125
GTIN	4045197812704
Artikelklasse	32E

Beschreibung

Ausführung:
- **Stufenlose und schnelle Einstellung.**
- **M8-Aufnahme für Nutensteine oder Direktmontage.**

Verwendung:
Für den Einsatz auf Fräs- und Bohrmaschinen.
Werkstoff:
Aluminium eloxiert.
Sonderzubehör:
T-Nutensteine mit M8 siehe Nr. 370520 Gr. 12 – 18.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe	220 mm
Typ	125
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo

passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Duo
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	Basic
passend zu Farbcode	HD-Allmatic
passend zu Farbcode	Centro Gripp
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	HOLEX NC
Nutzhöhe N	195 mm
S-Achsabstand A	125 mm
Produktart	Werkstückanschlag

Zubehör

T-Nutenstein für T-Nuten-Nennmaß 18 mm	370520 18
T-Nutenstein für T-Nuten-Nennmaß 12 mm	370520 12
T-Nutenstein für T-Nuten-Nennmaß 16 mm	370520 16
T-Nutenstein für T-Nuten-Nennmaß 14 mm	370520 14