Garant

Gewindedichtmittel 5GP42, Inhalt: 250ml

Bestelldaten

Bestellnummer	088064 250
GTIN	4062406423483
Artikelklasse	01K

Beschreibung

Ausführung:
Gewindedichtmittel verhindern Lekagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.
Typ **5GP42.** Dichtungsmittel für Werkstücke mit Gewinden in hydraulischen oder pneumatischen Anlagen bzw. Anschlussteilen. Effektiver Schutz gegen Öl, Wasser, Kohlenwasserstoffe und chemische Produkte.
Hinweis:
Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Dichte	1,08 g/cm^3
minimales Losbrechmoment	15 - 25 Nm
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Chemische Basis	Methacrylatester

Handfestigkeit nach	10 - 20 min
Festigkeitsklasse	mittelfest
Flammpunkt	100 °C
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Dynamische Viskosität	400 - 800 mPas
Füllmenge	250 ml
für Gewindegröße Zoll	3/4 Zoll
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Farbe	braun
Form	flüssig
Demontage	mit normalem Werkzeug
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Haltbarkeit ab Herstelldatum	24 Monat
für Gewindegröße M bis	M26
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel