SCANGRIP

LED-Stableuchte mit Akku, Gesamtlänge: 240mm

Bestelldaten

Bestellnummer	081571 240
GTIN	5708997356104
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:
Faltbare 3-in-1 Leuchte in extrem schlankem und kompaktem Design. Ermöglicht die Inspektion und Ausleuchtung an schwer zugänglichen und engen Stellen. Völlig eingefaltet, in Taschengröße, funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handleuchte. Zusätzliches Spotlicht und zwei Lichtstufen (50 oder 100%). Kräftiger, eingebauter Magnet und Haken.
Funktion:
IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
Lieferumfang:
Ohne Netzteil. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	240 mm
Leuchtdauer	2,5 h
IP-Schutzart	IP 30
Akkuart	Lithium-Ion

Leuchtmittel	LED-Modul
Leuchtdauer Stufe 2	5 h
Lichtstrom Stufe 2	100 lm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gewicht	100 g
Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom	200 lm
Produktart	Taschenlampe