Chicago Pneumatic

Druckluft-Winkelschleifer für 125 mm Scheiben ∅, mit BSP Anschlussgewinde, 1/4 Zoll Druckluft-Anschluss, Typ: 7550-A

Bestelldaten

Bestellnummer	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:
Kompakter und **leistungsstarker** Winkelschleifer für höchste Standzeiten bei anspruchsvollen Anwendungen bis 1000 Stunden Wartungsintervalle. Ergonomischer und vibrationsgedämpfter Handgriff. Schutzhaube ohne Schlüssel verstellbar. **M14-Spindelgewinde.**

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	85 dB(A)
maximaler Scheiben-∅	125 mm
maximale Vibration nach EN	7 m/s^2
Anschlussgewinde	BSP
maximaler Luftbedarf	1134 l/min
maximale Drehzahl	12000 min^{-1}
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung	7550-A
Abgabeleistung	840 W

empfohlene Schlauchgröße (Innen-∅)	10 mm
Gewicht	1,6 kg
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
Produktart	Winkelschleifer