MultiMaster MM 700 Max, Typ: 72296862

Bestelldaten

Bestellnummer	077804 72296862
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:
Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.**

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Lieferumfang:
1× Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm), L-BOXX.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben

Leistungsaufnahme	450 W
Gewicht	1,6 kg
Herstellerbezeichnung	MM 700 MAX
Schwingzahl	10000 - 19500 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Amplitude (Oszillationsbewegung)	2 × 2,0 Grad
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Oszillierer

Zubehör

E-Cut-Sägeblatt, Diamant Schnittbreite 44 mm	077885 44
E-Cut-Sägeblatt, HM, SLP Aufnahme Schnittbreite 35 mm	077858 35
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077867 90
E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved Schnittbreite 50 mm	077870 50
Segmentsägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077836 85
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077865 75
E-Cut-Sägeblatt, Carbide-Pro Schnittbreite 35 mm	077891 35
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, Wood + Metall6-teilig Ausführung SET	077848 SET
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077838 100
HM-Raspel Dreieckform	077888
Segmentsägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077827 100
Sägeblatt, Voll-HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077835 85
Sägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 32 mm	077884 32
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsägeblatt, Diamant Sägeblatt-Ø 90 mm	077868 90

E-Cut-Sägeblatt, Standard Schnittbreite 35 mm	077844 35
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 42 mm	077884 42
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Fine Schnittbreite 30 mm	077857 30
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Precision Schnittbreite 35 mm	077850 35
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077829 75
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, 1,2 mm	077887
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, SLP Aufnahme Schnittbreite 35 mm	077849 35
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-Sägeblatt, Carbide Pro Schnittbreite 35 mm	077893 35
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077830 90
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Universal Schnittbreite 44 mm	077856 44
E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig Schnittbreite 65 mm	077840 65
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-Sägeblatt, Standard Schnittbreite 65 mm	077844 65
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 20 mm	077847 20
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, MiniCut3-teilig Ausführung SET	077859 SET
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077867 75
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig Schnittbreite 35 mm	077840 35
E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved Schnittbreite 35 mm	077870 35
Segmentsägeblatt, HM Sägeblatt-Ø 90 mm	077828 90