Koken

Steckschlüssel-Sortiment, Z-Serie, 1/4 Zoll-Vierkant 26-teilig, Anzahl Teile: 26

Bestelldaten

Bestellnummer	630400 26
GTIN	4991644009725
Artikelklasse	63R

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Vorteil:
Die Z-Serie bietet Steckschlüsseleinsätze mit **geringer Bauhöhe** und eine umschaltbare Knarre (36 Zähne) mit schmalem Kopf, wodurch dieses Sortiment besonders geeignet ist bei **schwer zugänglichen Stellen.** Die Steckschlüsselöffnungen werden mit geringeren Toleranzen (nach DIN/ISO) gefertigt und gewährleisten somit eine festere Verbindung zwischen Schraube und Werkzeug.
Verwendung:
Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Gr. 3; 4; 5; 6
Schraubendrehereinsätze für Phillips: 3 St. Gr. 1; 2; 3
Schraubendrehereinsätze für Schlitz: 2 St. Gr. 5; 6
Verlängerungen: 2 St. Gr. 50; 150 mm
Gelenk-Einsatz: 1 St. Länge 29,9 mm
Rändelscheibe: 1 St.
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffbox
Höhe: 45 mm
Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Anzahl Teile	26
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Länge	245 mm
Breite	120 mm
Höhe	45 mm
mit QuickRelease	nein
Produktart	Steckschlüssel