Akku-Tacker, Herstellerbezeichnung: M12BST

Bestelldaten

Bestellnummer	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:
Kompakter und leistungsstarker M12™ **Akku-Tacker** mit integriertem Klammerschieber und rutschfestem Griff. Bis zu 2000 Klammern pro 2,0 Ah Akkuladung. Trockenschussverhinderung.
Passend für:
Klammern Typ G mit maximaler Eintreibtiefe von 6–14 mm.
Lieferumfang:
Inklusive 2× 12 V / 2,0 Ah Akku, C12 C Ladegerät, HD Box.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M12BST
maximale Eintreibtiefe Klammer	14 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Klammertyp	G

Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Tacker

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12