HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 50B

Bestelldaten

Bestellnummer	081108 50B
GTIN	4003644023530
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:
HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Wasserabflussrillen.**
- **Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**
- **Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.**
- **Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.**
- **Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.**
- **Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.**
- **7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.**
- **3 Jahre Herstellergarantie.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Material Kabel	Panzerkabel
Kabelaufbau	3G1,5
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabelklasse	H07BQ-F
Nennspannung	250 V
Kabellänge	50 m
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Anzahl Steckdosen	4
Kabelfarbe	orange
IP-Schutzart	IP 54
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel