Magnet-Winkel mit 90° (starr), Ferrit, Typ: 972

Bestelldaten

Bestellnummer	085954 972
GTIN	2050000965500
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:
Winkeltoleranz ±0,05 / 100 mm.
Verwendung:
Zum Aufspannen von Komponenten im starren Winkel von 90° und zur Vorbereitung von Montage- und Schweißarbeiten.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	750 N
Breite	22 mm
Typ	972
Winkelverstellbereich	90 Grad
Länge	225 mm
Höhe	225 mm
Gewicht	2,2 kg

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Winkelmagnet