RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Blaspistole, Typ: STAR

Bestelldaten

Bestellnummer	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:
Hochleistungs-Blaspistole **fein dosierbar; 3-fache Ausblasleistung** gegenüber herkömmlichen Blaspistolen.
Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.
Lieferumfang:
Inklusive Stecknippel und Schlauchtülle 9 mm.
Hinweis:
Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.

Technische Beschreibung

Typ	STAR
Durchflusswert bei 6 bar	680 l/min
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Produktart	Pistole

Zubehör

Verlängerungsrohr für Blaspistole Länge 300 mm	080134 300