Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo5, Ø: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085922 13
GTIN	2050000964961
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:
- **Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt ($SmCo_5$).**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

Verwendung:
Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.
Hinweis:
Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Höhe	4,5 mm
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewicht	7,5 g
Gewinde	M3 mm
Nennhaltekraft	40 N
Gewindebuchse	ja
Ø	13 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt

Werkstoff Magnetkern	$SmCo_5$
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M3	085921 M3