Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo5, Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085922 16
GTIN	2050000964978
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:
- **Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt ($SmCo_5$).**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

Verwendung:
Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.
Hinweis:
Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Gewindebuchse	ja
Ø	16 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Höhe	4,5 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewicht	9 g
Nennhaltekraft	60 N
Gewinde	M4 mm

Werkstoff Magnetkern	$SmCo_5$
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M4	085921 M4