Garant

Digitale Messuhr HCT Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Artikelklasse	41C

Beschreibung

Ausführung:
Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und **sehr großer** Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolutes System.** Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.
Ausführung mit **Bluetooth 5.0.** Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
IP-Schutzart	IP 54
Batterietyp	Knopfzelle
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung umschaltbar	0,00005 Zoll
Serie	HCT
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Gehäuse-∅	59,5 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messkraft	0,65 – 0,90 N
Messbereich	0 - 12,5 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,003 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Material Gehäuse	Aluminium
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032