Garant

SPMT 09T308, HB7035, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	218341 UNI
GTIN	4062406727635
Artikelklasse	21A

Technische Beschreibung

Plattenstärke E	3,97 mm
Typ	UNI
Vorschub f_z pro Zahn	0,11 mm
Beschichtung	PVD
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SPMT 09T308
Sorte	HB7035
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen