Chicago Pneumatic

Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-∅ 6 mm lang, Typ: 7410

Bestelldaten

Bestellnummer	079457 7410
GTIN	015451781538
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:
Mini#Stabschleifer mit hoher Leerlaufdrehzahl für leises und effizientes Schleifen. Präzise Leistung und Kontrolle durch eingebauten Drehzahlregler.
Lieferumfang:
Inklusive je 1 × 1/4 Zoll und 6 mm Spannzange.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	4,9 m/s^2
maximaler Luftbedarf	78 l/min
Spannzangen-∅	6 mm
Anschlussgewinde	NPT
empfohlene Schlauchgröße (Innen-∅)	10 mm
Gewicht	0,65 kg
Arbeitsgeräusch	76 dB(A)
Länge	275 mm
maximale Drehzahl	27000 min^{-1}
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll

Abgabeleistung	250 W
Produktart	Geradschleifer