VSM

Schleifband Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Körnung: 36

Bestelldaten

Bestellnummer	558382 36
GTIN	4018875090565
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:
Schleifband **Actirox AK890Y** mit geometrisch geformtem Keramikschleifkorn **mit höchster und aggressivster Schleifleistung.** Die schleifaktive Zusatzschicht **(TOP SIZE)** sorgt für einen kühlen Schliff und hervorragende Standzeit. Robuste Y-Polyesterunterlage für die Anwendung auf **stationären Schleifmaschinen.**
Verwendung:
Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für **Edelstahl und Superlegierungen.**

Technische Beschreibung

Körnung	36
Serie	AK890Y
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	150 mm
Schleifband Länge	2000 mm
Produktnamensattribut	150×2000 mm
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	32-38 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	25-30 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20-25 m/s	H
INOX	geeignet	18-30 m/s	
Ti	bedingt geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	geeignet	30-45 m/s	K
CuZn	geeignet	35-45 m/s	N
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		