BOSCH

Elektro-Winkelschleifer GWS, mit Kickbackstop, für 230 mm Scheiben ∅, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, Typ: 30-230PB

Bestelldaten

Bestellnummer	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:
Kraftvoller 230 mm Winkelschleifer:
- **Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.**
- **Drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen.**
- **SDS-Schnellspannmutter und Spindelarretierung.**

Vorteil:
Weniger Ausfallzeiten wegen Wartungsarbeiten
- **dank kompakter Bauweise und bürstenlosem 2800 Watt Motor.**

Hoher Anwendungsschutz und Komfort
- **Bremse.**
- **Kickback Control.**
- **Restart Protection.**
- **Sanftanlauf.**
- **werkzeuglos einstellbare Schutzhaube.**
- **Anti-Vibration-Seitenhandgriff.**

LED-Anzeige:
hilft dem Anwender mit LED-Anzeige bei der Optimierung der Arbeitsweise.
Stromkabel:
4 Meter Kabekkänge für Komfort auf der Baustelle.
Vibration Cancelling Technology:

Das Vibration Cancelling System erreicht die geringsten Vibrationswerte im Produktsegmentbereich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.
Protection-Schalter:
sofortige Werkzeugabschaltung bei Loslassen des Schalters.
Lieferumfang:
Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.
Inklusive SDS-Schnellspannmutter.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	2800 W
Kabellänge	4 m
maximale Vibration nach EN	5 m/s^2
Kickbackstop	ja
Herstellerbezeichnung	GWS 30-230 PB
Breite	334 mm
Nennspannung	230 V
Länge	524 mm
Besonderheit	Bremssystem
Besonderheit	PROtection Schalter
Energieversorgung	Netzbetrieben
Wiederanlaufsperre	ja
Totmannschaltung	ja
maximale Trenntiefe	59 mm
Sanftanlauf	ja
Gewicht	5,9 kg
Anschlussgewinde	M14
Höhe	139 mm
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
maximale Drehzahl	6500 min^{-1}
Produktart	Winkelschleifer