PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ∅ 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 4m

Bestelldaten

Bestellnummer	080240 4
GTIN	7391390108173
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:
Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ∅ 8×12 mm 4 m ISO B.
Lieferumfang:
Inklusive **Sicherheits-**Stahl-Schnellkupplung Nr.080285 und Stahlnippel Nr.080290.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	10 bar
Farbe	blau
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	4 m
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Material	PU-Spiralschlauch
Schlauch Außen-∅	12 mm
Schlauch Innen-∅	8 mm
maximaler Berstdruck	35 bar

Produktart	Schlauch

Zubehör

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll	080285 1/4
Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll	080290 1/4