Garant

RDMT 12T3 MO, HB720, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	212286 UNI
GTIN	4045197514455
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D / a_{pmax} = 4,0 mm.
ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMT 12T3 MO
Typ: UNI

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMT 12T3 MO
Schneidstoff	HM
Sorte	HB720
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen