Garant

Eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261137 20/16
GTIN	4067263122654
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259033 5
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	100 mm
Plattengröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 7
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020H16

Kopflänge L_1	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter