Garant

GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Pratzenklemmung, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 20/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Funktionsbreite L_4	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplattenschraube	279824 1
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 3
Unterlegplatte 1,5°	279819 1
Kopflänge L_1	30 mm
Gesamtlänge L	90 mm

Plattengröße	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter