Garant

Eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	85 mm
Schaftgröße	16 mm
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	SVJCR/L 1616X11
Funktionsbreite L_4	20 mm
Kopflänge L_1	35 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Norm	Werksnorm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter