Garant

Zirkularfräser, mit Gewinde Stahl, Typ: 18/M6

Bestelldaten

Bestellnummer	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Artikelklasse	21Q

Beschreibung

Hinweis:
Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.
Werkzeugaustausch: PowerCard
Innenkühlung: ja
kleinster Bohr-Ø D: 18 mm
Gewindegröße M: M6 mm
für Platten-Typ: P16
Innen-Ø d_1: 11 mm
maximale Schnitttiefe S_{max}: 2,5 mm
Auskraglänge L_1: 15 mm

Technische Beschreibung

Spannschrauben-Set	219818 (8IP; 3,8 Nm)
kleinster Bohr-Ø D	14 - 22 mm
maximale Schnitttiefe S_{max}	5,5 mm
Gewindegröße M	M6 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innen-Ø d_1	11 mm

Auskraglänge L_1	15 mm
Gesamtlänge L_{ges}	18,5 mm
für Platten-Typ	P16
Bohr-∅	16 mm
Gewindetiefe	15 mm
Innenkühlung	ja
Material Fräser	mit Gewinde Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219818