Garant

Planfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:
Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.
Vorteil:
Höchste Produktivität durch:
· **Höchste Schnittgeschwindigkeit.**
· **Höchste Vorschübe.**
· **Kurze Bearbeitungszeiten.**
Hinweis:
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 0903
Auskraglänge L_1	40 mm
maximaler Außen-⌀ D_{max}	28,2 mm
Schneiden-⌀ D_C	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Schaft-⌀ D_s h6	20 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Rampingwinkel α_{max}	1,64 mm
Bohrzirkularfräsen ∅ D_{min}	48 mm
Rampinglänge L für α_{max}	17,5 mm
Bohrzirkularfräsen ∅ D_{max}	54 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
∅ D_3	28 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	45 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,5 N·m	211750 1,5
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219809
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP