KYOCERA

Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT, für Eckfräser, PR1225, Typ: ST1400

Bestelldaten

Bestellnummer	227137 ST1400
GTIN	4960664609246
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D. Exakte 90° bis a_p = 4 mm.

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	0,07 – 0,11 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PR1225
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 070308 ER-JT
Sorte	PR1225
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		