KYOCERA

Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3Lmm

Bestelldaten

Bestellnummer	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Artikelklasse	25O

Beschreibung

Beschreibung:
MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$	10 mm
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Auskraglänge L_1	26 mm
Schneiden-Ø D_C	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{max}	13 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	34 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,88 Grad
Ø D_3	14 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708