PEDDINGHAUS

Schrauben-Ausdreher „Hi Trac“, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	082864 6
GTIN	4012929451609
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:
Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.
Verwendung:
Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-Ø laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).
Hinweis:
UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	12 mm
passend für Schrauben/Bolzen	M20 – M24
passend für Rohrstutzen (Nippel)	3/8 Zoll
Typ	6
passend für	gehärteten Stahl
Produktart	Schrauben Ausdreher