Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ: ST1400

Bestelldaten

Bestellnummer	214870 ST1400
GTIN	4045197550651
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D.
Eckenradius: 0,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,22 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,22 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 120508 PDER
Sorte	HB7520

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	130 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		