Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, HB7730, Typ: GGG



Bestelldaten

Bestellnummer	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D.
Eckenradius: 0,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	GGG
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 120508 PDER
Sorte	HB7730

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		