Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	214928 ST1400
GTIN	4045197674722
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D.
Eckenradius: 0,4 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,17 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,17 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 083604 PDER
Sorte	HB7520

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	140 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		